

GUÍA DE TALLAS DE PULSERAS APM

Antes de medir su talla de pulseras, asegúrese de que esta guía está impresa en formato "US Letter" y a una escala del 100 %. Puede verificar la precisión de su impresión comprobando que la escala mide exactamente 50 mm/1.968 in.



Encuentre su talla de pulsera utilizando la regla de APM Monaco.

PASO 1

- Recorte la regla de APM Monaco y haga una abertura en la línea **"CORTAR AQUÍ"**.
- Rodee con ella su muñeca, dejando la cara numerada a la vista.
- Deslice la **"LÍNEA DE INSERCIÓN"** a través de la abertura horizontal **"CORTAR AQUÍ"** y tire hasta que la regla esté completamente en contacto con su piel.

PASO 2

Identifique la circunferencia de su muñeca en **milímetros** o en **pulgadas**.

PASO 3

Dependiendo del modelo (brazalete, pulsera...), consulte la guía de tallas de la página del producto para poder elegir una de las tallas entre **XS** y **XL**.

LÍNEA DE
INSERCIÓN

230 mm / 9.055 in

220 mm / 8.661 in

210 mm / 8.267 in

200 mm / 7.874 in

190 mm / 7.480 in

180 mm / 7.086 in

170 mm / 6.692 in

160 mm / 6.299 in

150 mm / 5.905 in

140 mm / 5.511 in

10 mm

apm
MONACO

CORTAR AQUÍ